

WIDEX MAGNIFY™ RIC 10 MET S-TELEFOONTJE




De WIDEX RIC 10 maakt deel uit van de WIDEX MAGNIFY™-serie. Het WIDEX MAGNIFY™-platform vormt de basis voor een beter geluid via TruAcoustics™ en dat allemaal op een gloednieuwe chip.

Het aanpassen van de RIC 10 is eenvoudiger dan ooit, dankzij het krachtigere gepersonaliseerde geluid van TruAcoustics™.

- Meervoudige draadloze connectiviteit via WidexLink-technologie en de TONELINK App
- Compatibel met de DEX-accessoires
- 4 prestatieniveaus: 440/330/220/110
- Maakt gebruik van een S-telefoon
- Gebruikt een type 10 batterij
- Beschermingsklasse IP68
- Licht tot ernstig gehoorverlies

AANGERADEN AANPASBEREIK



STANDAARDTECHNOLOGIE

- WIDEX MAGNIFY™-platform met Personal Gain integrator
- TruAcoustics™ voor een verbeterd geluid en aanpassing

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	440	330	220	110
Prestatie	*****	*****	****	..
Bewerkings- en fijnregelkanalen	15	12	10	6
TruAcoustics™ met Personal Gain Integrator	*	*	*	*

CONNECTIVITEIT

WidexLink naar DEX-accessoires*	*	*	*	*
---------------------------------	---	---	---	---

APPS VOOR iOS EN ANDROID


TONELINK App	*	*	*	*
COM-DEX App	*	*	*	*

EIGENSCHAPPEN


Aanpasmanager	*	*	*	*
Fluid Sound Analyser (geluidsklassen)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
Programma's	5	4	3	3
Smartwind Manager	*			
High Frequency Boost	*			
Speech Enhancer RT	RT/IE	IE		
Digital Pinna	*	*		
HD Locator	*	*	*	
TruSound Softener	*	*	*	
SoundSense Adapt	*	*	*	
Voorkeursregelaar	*	*	*	*
Soft Level Noise Reduction	*	*	*	*
Lawaai onderdrukking	*	*	*	*
ZEN IE	*	*	*	*
Audibility Extender	*	*	*	*

*Inclusief DEX-accessoires: TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+ DEX


MAXIMALE OUTPUT - OORSIMULATOR




MAXIMALE OUTPUT - 2 CC KUNSTOOR



OUTPUT - OORSIMULATOR



OUTPUT - 2 CC KUNSTOOR



Technische gegevens:

Typische gegevens verkregen met standaardmetingen met zuivere tonen. Het hoortoestel is ingesteld op Compass Reference Test Gain, tenzij anders wordt vermeld. Gemeten met een standaard IHO-coupler zonder oorsmeefilter. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Widex via global.widex.com.

		OORSIMULATOR IEC 60118-0:1983 + A1:1994	2CC COUPLER IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz	110 dB SPL	101 dB SPL
	Piek	118 dB SPL	107 dB SPL
	Gemiddeld	110 dB SPL	102 dB SPL
Akoestische output (Input 60 dB SPL)	1600 Hz	94 dB SPL	85 dB SPL
	Piek	102 dB SPL	91 dB SPL
	Gemiddeld	89 dB SPL	85 dB SPL
Maximale versterking (Input 50 dB SPL, Compass Maximale versterking)	1600 Hz	59 dB	49 dB
	Piek	63 dB	52 dB
	Gemiddeld	58 dB	50 dB
Frequentiebereik		100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 9300 Hz
Harmonische vervorming (typisch)	500 Hz	<2%	<2%
	800 Hz	<2%	<2%
	1600 Hz	<2%	<2%
Equivalent ingangsrui		23 dB SPL	23 dB SPL
Batterijverbruik (stand-by)		0,97 mA	0,97 mA
Batterijverbruik*		0,99 mA	0,99 mA
Gebruiksduur batterij (Type 10 Zn-Air, 100 mAh)*		100 uur	100 uur
Immunitie mobiele telefoon (IEC 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -40/-7/-6 dB SPL	U-rating: M4

* Hoe lang batterijen in de praktijk meegaan, is onder andere afhankelijk van de gebruikte hoortoestelfuncties, de streamingtijd en de kwaliteit van de gebruikte batterij.

Breng geen aanpassingen aan in deze apparatuur zonder toestemming van de fabrikant.